PRODUCTINFORMATIE

# ALPHA

3478UOH100P62

EAN 4031582307023



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

| | |
|---|---|
| Rolprestaties | ●●●○○ |
| Bewegingsgeluid | ●●●○○ |
| Slijtage | ●●●●○ |
| Corrosiebestendigheid | ●●●○○ |

## KERNKENMERKEN

| | |
|---|---|
| Productnaam | Alpha |
| Type | Bokwiel |
| Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/h | 200 kg |
| Elektrisch geleidend | Nee |
| Roestvrij | Nee |
| Statisch draagvermogen | 400 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -40 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
| Totale hoogte | 128 mm |
| Totale breedte | 85 mm |
| Totaal gewicht | 0,43 kg |

## BEHUIZING

| | |
|---|---|
| Materiaal van de behuizing | Staalplaat, zwaar |
| Vork Vorm | Breed |
| Kleur | Blauw gepassiveerd |

## WIEL

| | |
|---|---|
| Materiaal wielkern | Polyamide |
| Materiaal loopvlak | Identiek aan Wiel |
| Lagering | Glijlager |
| As | Geschroefd met moer |
| Wielkleur | Natuurlijk wit |
| Afdekkapjes | Met draadbeschermer |
| Diameter | 100 mm |
| Breedte Loopvlak | 36 mm |
| Breedte wielkern | 36 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 75 Shore D |

## FITTING

| | |
|---|---|
| Type bevestiging | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat | 103 mm |
| Breedte plaat | 85 mm |
| Lengte plaatgat (minimaal) | 77 mm |
| Lengte plaatgat (maximaal) | 60 mm |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 77 mm |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 80 mm |
| Diameter plaatgat | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ALPHA


3478UOH100P62


EAN 4031582307023

Bestelnummer 00001263

**Producttekeningen**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH