PRODUKTINFORMATION

LINEA LIGHT

5925POI065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582404050



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●●○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Linea light
Type	Drejeligt Hjul med Hjulbremse
Standard	EN12528 - Møbelhjul
Belastning ved 3 km/t	40 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	80 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	40 °C
Byggehøjde	68 mm
Samlet bredde	46 mm
Samlet vægt	0,09 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Polyamid
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Stift, drejelig
Udfaldsradius	67 mm
Udfaldsdiameter	134 mm
Dome-diameter	23 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Glideleje med Afstandsrør
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	65 mm
Hjulbane bredde	13,9 mm

MONTERING

Monteringstype	Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter	10 mm

Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award


© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA LIGHT

5925POI065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582404050

Produkttegninger





Deutscher Designer Club
Interzum Award
IF Design Award