

KAPPA LOAD

9658FCP200P63

EAN 4031582451931



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Kappa load
Typ	Pevné Kolečko
Norma	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	1400 kg
Nosnost 6 km/h	1200 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	2800 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	305 mm
Celková hmotnost	4,59 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar Vidlice	Široký, Vyztužené
Lubrication nipple	1

KOLO

Materiál středu	Litina
Materiál běhounu	Ultratech polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	50 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	135 mm
Šířka plotny	110 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

KAPPA LOAD

9658FCP200P63

EAN 4031582451931



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

