

# SUPRATECH

PJI050X19-Ø8 VERDE

EAN 4031582457261



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## RODA

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Material corporal                   | Polipropilè                 |
| Material de la banda de rodadura    | El cautxú termoplàstic      |
| El Bearing                          | Coixinet llis tub Separador |
| Protectors de fil                   | Sense vigilància            |
| Diametralització                    | 50 mm                       |
| Banda de rodadura ample             | 19 mm                       |
| El forat Eix Diàmetre del forat     | 6 mm                        |
| Longitud del cub                    | 21,5 mm                     |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 87 Shore A                  |

## ACTUACIÓ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ○ ○ |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia                     | ● ● ● ○ ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Nom del producte           | Supratech |
| Tipus                      | Aro       |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 40 kg     |
| Tracidad de carga estàtica | 80 kg     |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C    |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C     |
| Pes total                  | 0,021 kg  |

# SUPRATECH

PJI050X19-Ø8 VERDE

EAN 4031582457261



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

---

