

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 40-S-NYN

EAN 4031582413137



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	○ ○ ○ ○ ○
Ruído de movimento	○ ○ ○ ○ ○
Desgaste	○ ○ ○ ○ ○
Resistência à corrosão	○ ○ ○ ○ ○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Footmaster
Tipo	Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h	50 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	50 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	90 °C
Altura total	71 mm
Largura geral	57 mm
Peso geral	0,32 kg

## SUPORTE

Cor	Branco
Offset	30 mm
Raio giratório	51 mm
Interferência giratória	102 mm
Diâmetro do dome	57 mm

## RODA

Rolamento	Rolamento, humedecido
Cor da Roda	Preto
Diâmetro	42 mm
Largura do Piso	19 mm
Largura do corpo	19 mm

## ENCAIXE

Diâmetro do furo	8 mm
------------------	------

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 40-S-NYN

EAN 4031582413137

Número de encomenda 00062075  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

