INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

PURETECH

PIR125x37-Ø15

EAN 4031582320367



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Roulement	Roulements rouleaux
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	125 mm
Largeur du Bandage	37 mm
Diamètre du trou de l'Axe	15 mm
Longueur de moyeu	58 mm
Dureté du Bandage (A)	80 Shore A

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Puretech
Type	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	100 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	0.49 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

PIR125x37-Ø15

EAN 4031582320367

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH