ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

LINEA CLINIC

5946UAC125R36-32S27 safety OH150

EAN 4031582412659



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●●●
Шум движения	●●●○○
Исчезновение	●●●●○
Устойчивость к коррозии	●●●●○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Linea clinic
Тип	Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз
Стандартный	похожий EN12531- Больничные подставки для кроватей
Грузоподъемность при 3 км/ч	150 kg
Грузоподъемность при 4 км/ч	150 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Да
Грузоподъемность статическая	300 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общая высота	150 mm
Общая ширина	71 mm
Общий вес	0,95 kg
Сертификация	Протестировано и контролируется TÜV Süd

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Полиамид
Форма Вилы	Кронштейн сдвоенного Колесо
Повортный узел	Прециссионый шариковый подшипник
Офсет (Смещение)	40 mm
Радиус поворота	102,5 mm
Поворотное соединение	205 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Полиуретан, Инжекционный
Подшипник	Прециссионый шариковый подшипник, Нержавеющая сталь
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	125 mm
Ширина Протектор	15 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A

ФИТИНГ

Тип фитинга	Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант
Диаметр Болт	32 mm
Длина Болт	50 mm
Подсказка	Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.

Deutscher Конструктор Club

Награда за Дизайн IF

Премия Interzum Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA CLINIC


5946UAC125R36-32S27 safety OH150

EAN 4031582412659

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи изделия





Deutscher Конструктор Club

Награда за Дизайн IF

Премия Interzum Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH