

KAPPA LOAD

9652FTP250P64 CL97

EAN 4031582314793



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ● ● ○
Kustības trokšnis	● ● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ● ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Kappa load
Korpasa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Kravnesība pie 4 km/h	2160 kg
Kravnesība pie 6 km/h	1800 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	3600 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	305 mm
Kopējais platums	140 mm
Kopējais svars	16,55 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Dakšas forma	Plašs, pastiprināts
Grozāmais gultnis	Dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu)
Krāsa	Dzelzs (caurspīdīgs)
Ofsets	65 mm
Pagriezienu rādiuss	195 mm
Grozāms savienojums	390 mm
Lubrication nipple	1

RITENIS

Korpasa materiāls	Čuguns
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	250 mm
Protektora platums	80 mm
Korpasa platums	80 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	175 mm
Plāksnes platums	140 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	140 mm
Plāksnes atveres diametrs	15 mm

KAPPA LOAD

9652FTP250P64 CL97

EAN 4031582314793



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produkta rasējumi

