

AGILA

2478PJP075P60-67X60

EAN 4031582302400

Номер замовлення 00004810



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●●○

Атриція ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Назва продукту | Agila |
| Тип корпусу | Фіксований Колісна опора |
| Стандартний | EN12530 — Катори пристроїв |
| Обвантажопідйомність 3 км/год | 75 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 150 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 100 mm |
| Загальна ширина | 43 mm |
| Загальна вага | 0,201 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла | Поліпропілен |
| Матеріал протектору | Термопластичний каучук |
| Носіння | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір Колесо | Срібно-сірий (RAL7001) |
| Захист різьби | 3 різьбовим поручителем |
| Діаметр | 75 mm |
| Протектор | 25 mm |
| Ширина тіла | 25 mm |
| Твердість Протектор (A) | 87 Прибережна A |

КРОНШТЕЙН

| | |
|------------------|-------------------------|
| Матеріал | Сталевий лист, середній |
| Виля Форма | Широка |
| Колір | Пасивований блакитним |
| Діаметр ковпачка | 43 mm |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|---------------------|
| Тип налаштування | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини | 67 mm |
| Ширина тарілки | 60 mm |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна) | 40 mm |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 48 mm |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна) | 40 mm |
| Ширина отвору для планшета (максимальна) | 48 mm |
| Діаметр отвору планшета | 6,3 mm |

AGILA

2478RJP075P60-67X60

EAN 4031582302400

Номер замовлення 00004810



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

