

# MAXTECH

PNR260x82-Ø20 HL74 yellow

EAN 4031582438185



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Maxtech
Type	Wiel
Draagvermogen bij 3 km/h	75 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	150 kg
Totaal gewicht	1,95 kg

## WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Geschuimd
Lagering	Rollager
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	260 mm
Breedte Loopvlak	82 mm
Diameter Asgat	20 mm
Naaflengte	74 mm

# MAXTECH

PNR260x82-Ø20 HL74 yellow

EAN 4031582438185



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

