

# LINEA LIGHT

5925YGI075L51-10 RAL7001

EAN 4031582399103



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ● ● |
| Hlučnost           | ● ● ● ● ● |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ● |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ● |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Název produktu              | Linea light                 |
| Typ                         | Otočné Kolečko s Brzda kola |
| Norma                       | EN12528 – Nábytková kola    |
| Nosnost 3 km/h              | 70 kg                       |
| Elektrické vodivé           | Ne                          |
| Nerezové                    | Ne                          |
| Statická Nosnost            | 140 kg                      |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                      |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                       |
| Celková výška               | 75,5 mm                     |
| Stavební výška              | 55 mm                       |
| Celková hmotnost            | 0,17 kg                     |

## UCHYCENÍ

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Materiál pouzdra | Polyamid                |
| Tvar Vidlice     | Uchycení dvou Kolo      |
| Otočné ložisko   | Přírubový čep, otočný   |
| Barva vidlice    | Stříbrně šedá (RAL7001) |
| Vyosení          | 23 mm                   |
| Poloměr otáčení  | 30 mm                   |
| Průměr otáčení   | 162 mm                  |

## KOLO

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Materiál středu    | Polyprpylen elektricky vodivý          |
| Materiál běhounu   | Termoplastická pryž, elektricky vodivá |
| Ložisko            | Ložisko s distanční trubičkou          |
| Ochranná krytka    | Bez pouzdra                            |
| Průměr             | 75 mm                                  |
| Šířka Běhoun       | 15 mm                                  |
| Tvrdost Běhoun (A) | 92 Obuv A                              |

## MONTÁŽ

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Typ uchycení           | slepá díra pro armaturu B10 |
| Průměr otvoru uchycení | 10 mm                       |

Návrhář  
klub  
DeutscherOcenění  
Interzum  
Awardproduct  
design  
awardOcenění  
IF Design  
Award

# LINEA LIGHT


5925YGI075L51-10 RAL7001

EAN 4031582399103



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



Návrhář  
klub  
Deutscher



Ocenění  
Interzum  
Award



product  
design  
award

Ocenění  
IF Design  
Award