

LINEA

594CUAP150R05-22 RAL7001

EAN 4031582411461



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ● ● |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ● ○ |
| Verloop | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Productnaam | Linea |
| Type | Zwenkwiel met gecombineerde rem |
| Standaard | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 150 kg |
| Statisch Draagvermogen | 300 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 175 mm |
| Totale breedte | 89 mm |
| Totaal gewicht | 1,45 kg |
| Certificering | Getest en gecontroleerd door TÜV Süd |

WIEL

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Wielkern materiaal | Polyamide |
| Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gespoten |
| Lager | Precisie kogellagers |
| Afdekkapjes | Met afdekkapjes |
| Diameter | 150 mm |
| Breedte Loopvlak | 22 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A |

VORK

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Materiaal | Polyamide |
| Vork Vorm | Dubbele vorkwiel |
| Zwenklager | Precisie kogellagers |
| Kleur | Zilvergrijs (RAL7001) |
| Offset | 52 mm |
| Zwenk radius | 156 mm |
| Uitzwenking | 312 mm |
| Diameter koepel | 56 mm |

BEVESTIGING

| | |
|------------------|-------------------|
| Type bevestiging | Vaste Stift, rond |
| Diameter Bout | 22 mm |
| Lengte Bout | 40 mm |