INFORMACIJE O PROIZVODU

AGILA

2478PJI050P41-55

EAN 4031582030013



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	●●●○○
Buka u pokretu	●●●●○
Ishrana	●●●○○
otpornost na rdju	●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Agila
Tip	Fiksni Tocak
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	40 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	80 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	69 mm
Ukupna širina	35 mm
Ukupna težina	0.09 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	Čelični list, srednji
oblik viljuska	siroko
Boja	plavo cinkovano
Prečnik kupole	27 mm

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Termoplastična guma
Nošenje	klizni lezaj sa caura cevi
Boja Tocak	Srebrna siva (RAL7001)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	50 mm
Širina omotac	19 mm
Širina tela	19 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Skverna ploča
Dužina ploče	55 mm
Širina ploče	55 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	38.5 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	44 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	38.5 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	44 mm
Prečnik otvora ploče	6.3 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA


2478PJI050P41-55


EAN 4031582030013

Broj porudžbine 00003898

Crteži proizvoda







© Copyright 2026 TENTE International GmbH