
产品信息

OMIKRON TWIN

9958FTP400P68

EAN 4031582317022



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●●○

核心属性

产品名称	Omikron twin
外壳类型	固定脚轮
标准	类似 EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	7200 kg
6 公里/小时的载重	5000 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	10800 kg
温度范围（最低）	-10 °C
最高温度范围	60 °C
总高	510 mm
总宽度	285 mm
总重量	71.44 kg

支架

外壳材料	铸铁或锻铁，重
支架形状	双轮子支架
颜色	透明涂层
Lubrication nipple	1
圆顶直径	235 mm

轮子

轮体材料	铸铁
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	蜂蜜黄 （RAL1005）
侧盖	带螺纹防护装置
直径	400 mm
胎面宽度	80 mm
轮体宽度	80 mm
胎面硬度 （A）	92 岸 A
胎面硬度 （D）	42 岸 D

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	270 mm
上板宽	250 mm
上板孔长度（最大）	210 mm
上板孔宽度（最大）	230 mm
上板孔直径	17 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


OMIKRON TWIN


9958FTP400P68


EAN 4031582317022

订单号 00801592

产品图纸







© Copyright 2026 TENTE International GmbH