

LEVINA

5371PIP150R05-22X45

EAN 4031582363579



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●●○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●●○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Levina
Тип	Поворотное Колесная опора с Тормоз направления
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	80 kg
Грузоподъемность статическая	160 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	40 °C
Общая высота	190 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
	мягкий
Материал протектора	Литая резина, без следов
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	150 mm
Ширина Протектор	32 mm
Твердость Протектор (A)	75 Береговая A

КРОНШТЕЙН

Материал	Полиамид
Форма Вилы	Узкий
Поворотный узел	Две гонки с мячом
Офсет (Смещение)	38 mm
Поворотное соединение	240 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Цельный Стержень круглый
Диаметр Болт	22 mm
Длина Болт	45 mm



Премия
Universal
Дизайн
Award



Deutscher
Konstruktor
Club

LEVINA

5371PIP150R05-22X45

EAN 4031582363579



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ



Премия
Universal
Дизайн
Award



Deutscher
Конструктор
Club