

## SUPRATECH

PJR100X32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582320510

Broj porudžbine 00030823



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ○ ○

Buka u pokretu ● ● ● ○ ○

Ishrana ● ● ● ○ ○

otpornost na rdju ● ● ● ○ ○

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Naziv proizvoda                | Supratech                 |
| Tip kućišta                    | Tocak                     |
| Standard                       | EN12530 - Kastori uređaja |
| Nosivost na 3 km/h             | 100 kg                    |
| Statički Nosivost              | 200 kg                    |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C                    |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C                     |
| Ukupna težina                  | 0,156 kg                  |

## TOCAK

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Materijal za telo          | polipropilen        |
| materijal omotaca          | Termoplastična guma |
| Nošenje                    | kotrljajući lezaj   |
| štitnici omotaca           | Bez stražara        |
| Prečnik                    | 100 mm              |
| Širina omotac              | 32 mm               |
| dimenzija rupa osovine     | 12 mm               |
| dužina glavčine            | 34,9 mm             |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 87 Šora A           |

# SUPRATECH

PJR100X32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582320510  
Broj porudžbine 00030823



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

---

