

# SUPRATECH

PJR100X32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582320510

Broj porudžbine 00030823



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ○ ○

Buka u pokretu ● ● ● ○ ○

Ishrana ● ● ● ○ ○

otpornost na rdju ● ● ● ○ ○

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Supratech
Tip	Tocak
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	100 kg
Statički Nosivost	200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Ukupna težina	0,156 kg

## TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Termoplastična guma
Nošenje	kotrljajući lezaj
štitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	100 mm
Širina omotac	32 mm
dimenzija rupa osovina	12 mm
dužina glavčine	34,9 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A

# SUPRATECH

PJR100X32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582320510  
Broj porudžbine 00030823



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

---

