

MAXTECH

PNR400X90-Ø10X129 GEEL

EAN 4031582202373



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ● ○ ○ ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Usure ● ● ● ○ ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit Maxtech

Type de boîtier Roue

Capacité de charge à 3 km/h 145 kg

Capacité de charge statique 290 kg

Poids 3 kg

ROUE

Corps de roue Polypropylène

Bandage Mousse de polyuréthane

Roulement Roulements rouleaux

Pare-fils Sans pare-fils

Diamètre 400 mm

Largeur du bandage 90 mm

Diamètre de l'alésage 10 mm

Longueur de moyeu 129 mm

Dureté du bandage (A) 55 Shore A

MAXTECH

PNR400X90-Ø10X129 GEEL

EAN 4031582202373



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

