

## STYLEA

5925UOI055L51-10

EAN 4031582406412



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veiktspēja  | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ |

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Stylea                                      |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi |
| Standarta                            | EN12528 - Mebeļu atbalsta riteni            |
| Krāvnese pie 3 km/h                  | 40 kg                                       |
| Statiskā krāvnese                    | 80 kg                                       |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -10 °C                                      |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 40 °C                                       |
| Kopējais augstums                    | 57 mm                                       |
| Kopējais platums                     | 37 mm                                       |
| Kopējais svars                       | 0,65 kg                                     |

## RITENIS

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls    | Poliamīds                        |
| Protektora materiāls | Identisks ar riteņa korpusu      |
| Gūltnis              | Cuscinetto piano con distanziale |
| Ass                  | Kniedēts                         |
| Izplešanās armatūra  | Bez vītņu aizsarga               |
| Diametrs             | 55 mm                            |
| Protektora platums   | 11 mm                            |

## KRONŠTEINIS

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Materiāls           | Poliamīds                 |
| Dakšas forma        | Dubultā riteņa kronšteins |
| Grozāmais gūtnis    | Grozāms stienis           |
| Pagrieziena rādiuss | 64 mm                     |
| Grozāms savienojums | 128 mm                    |
| Kupola diametrs     | 18 mm                     |

## UZSTĀDĪŠANA

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Uzstādīšanas veids       | Aklā atvere B10 uzstādīšanai |
| Skrūves atveres diametrs | 10 mm                        |

# STYLEA

5925UOI055L51-10

EAN 4031582406412



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

