

# AGILA

2477PIO075R47-21,5-24

EAN 4031582372120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●○○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila
Typ	Otočné Kolečko s Totální brzda
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	60 kg
Statická Nosnost	120 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	103 mm

## KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Tvrdá guma, neoznačující
Ložisko	Ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	25 mm
Tvrdość Běhoun (A)	87 Obuv A

## UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vídlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Vyosení	24 mm
Poloměr otáčení	80 mm
Průměr otáčení	160 mm

## MONTÁŽ

Typ uchycení	Syntetický expandér, čtvercový
Expandér (minimální)	21,5 mm
Expandér (maximální)	24 mm
Informace	Při objednávání uveďte požadovaný vnitřní průměr zkumavky.

# AGILA

2477PIO075R47-21,5-24

EAN 4031582372120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

