

ELASTECH HEAT

IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.

EAN 4031582347203



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

Tread hardness	puha
Felépítmény anyaga	Alumínium
Futófelület anyaga	Tömített, hőálló
Csapágy	Száraz csapágyhüvely
Kerék színe	Fémes
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	35 mm
Tengely furat átmérője	8 mm
Kerékagy hossza	45,5 mm
Test szélessége	35 mm
A futófelület keménysége (A)	75 Shore A

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ● ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ● ● ○
Kopás	● ● ○ ○ ○ ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ● ● ●

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Elastech heat
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	80 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Igen
Statikus teherbírás	160 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-30 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	250 °C
Összsúly	0,54 kg

ELASTECH HEAT

IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.

EAN 4031582347203

Rendelési szám 00033962

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

