PRODUCTINFORMATIE

DURATECH

TOP 250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582322743



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●●●
Bewegingsgeluid	●●○○○
Slijtage	●●●●●
Corrosiebestendigheid	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech
Type	Wiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/h	1320 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	1100 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	2200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	1,86 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	250 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Diameter Asgat	25 mm
Naaflengte	60 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	75 Shore D
Type lager	6205

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

TOP 250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582322743

Bestelnummer 00801309

Producttekeningen




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

TOP 250x50-Ø25-HL60

EAN 4031582322743

Bestelnummer 00301409



© Copyright 2026 TENTE International GmbH