

# ALPHA

3470UAR200P63 NATURAL/3004

EAN 4031582304305

Numéro de commande 00039501



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Alpha                             |
| Type                            | Roulette pivotante                |
| Standard                        | EN12532 - Équipement de transport |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 350 kg                            |
| Statique Capacité de charge     | 700 kg                            |
| Plage de température (minimale) | -25 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                             |
| Hauteur                         | 240 mm                            |
| Largeur totale                  | 96 mm                             |
| Poids global                    | 2,368 kg                          |

## ROUE

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Matériau du corps     | Polyamide             |
| Bandage               | Polyuréthane, Injecté |
| Roulement             | Roulements rouleaux   |
| Axe                   | Vissé avec écrou      |
| Couleur Roue          | Blanc naturel         |
| Pare-fils             | Sans protège-filet    |
| Diamètre              | 200 mm                |
| Largeur du Bandage    | 46 mm                 |
| Largeur du corps      | 46 mm                 |
| Dureté du Bandage (A) | 92 Shore A            |
| Dureté du Bandage (D) | 42 Shore D            |

## CHAPE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau                | Tôle d'acier, lourde   |
| Forme Chape             | Galbé                  |
| Pivot                   | Deux courses de balles |
| Couleur                 | Zingué bleu            |
| Déport                  | 55 mm                  |
| Rayon d'encombrement    | 155 mm                 |
| Diamètre d'encombrement | 310 mm                 |
| Diamètre du dôme        | 96 mm                  |

## RACCORD

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord                       | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque                    | 137 mm               |
| Largeur de plaque                     | 105 mm               |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 75 mm                |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 80 mm                |
| Largeur du trou de plaque (minimale)  | 75 mm                |
| Largeur du trou de plaque (maximale)  | 105 mm               |
| Diamètre du trou de la plaque         | 11 mm                |

# ALPHA

3470UAR200P63 NATURAL/3004

EAN 4031582304305

Numéro de commande 00039501



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

