

AGILA

2470UOK050P30-11

EAN 4031582301250



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	50 kg
Statický Nosnost	100 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	69 mm
Celková hmotnost	0,189 kg

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Kuželové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrém
Průměr	50 mm
Šířka Běhoun	19 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Offset	24 mm
Radius otočení	49 mm
Otočné rušení	98 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Díra na šroub
Průměr otvoru Matice	11 mm
Rada	Kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky.

AGILA

2470UOK050P30-11

EAN 4031582301250



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

