



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Novatech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	160 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	130 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	320 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Pes total	0,38 kg

RODA

Material corporal	Acero, hierro
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió (RS/2RS)
Roda de color	Amarillo de mel (RAL1005)
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	80 mm
Banda de rodadura ample	25 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	20 mm
Longitud del cub	14 mm
Corporació ample	25 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	42 Shore D

