

COMPACTA

1430POI032P60-38X32

EAN 4031582336665

Номер на поръчката 00032082



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Име на продукта | Compacta |
| Тип корпус | Въртящ се Колело |
| Стандартен | EN12530 – Изделителни колела |
| Товароносимост при 3 км/ч | 20 kg |
| Статичен Товароносимост | 40 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Обща височина | 42,5 mm |
| Обща ширина | 26 mm |
| Общо тегло | 0,046 kg |

КОЛЕЛО

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Материал на тялото | Полипропилен |
| Материал на реазбата | Идентично с тяло на Колело |
| Лагер | Плъзгащ лагер със Разделител тръба |
| Ос | Навлязъл |
| Цвят на Колело | Графитно черно (RAL9011) |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 32 mm |
| Ширина на Резба | 14 mm |
| Ширина на тялото | 14 mm |
| Твърдост на Резба (D) | 65 Бръснач D |

ВИЛКА

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Материал | Стоманен лист, лек |
| Форма Вилица | Обхват |
| Въртящ се лагер | Едно направляваща топка |
| Цвят | Синьо покритие |
| Изместване | 11 mm |
| Радиус на завъртане | 27 mm |
| Интерференция при завъртане | 54 mm |
| Диаметър на купол | 26,5 mm |

ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|---|-------------------|
| Тип на фитинга | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката | 38 mm |
| Ширина на плаката | 32 mm |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 24 mm |
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 30 mm |
| Диаметър на отвора на плаката | 4,2 mm |

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

СОМРАСТА

1430POI032P60-38X32

EAN 4031582336665

Номер на поръчката 00032082



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

