

DELTA

3642ITP125P63 F.D-LOCK

EAN 4031582337419

Objednávací číslo 00833694



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Delta
Typ	Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	500 kg
Nosnost 6 km/h	400 kg
Statická Nosnost	1000 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	178 mm
Stavební výška	94 mm
Celková hmotnost	2,958 kg

KOLO

Materiál středu	Hliník
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Šířka středu kola	50 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, těžký
Tvar Vidlice	Široký, Vyztužené
Otočné ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	55 mm
Poloměr otáčení	117,5 mm
Průměr otáčení	235 mm
Poloměr otáčení	94 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	137 mm
Šířka plotny	105 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	105 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	105 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

DELTA

3642ITP125P63 F.D-LOCK

EAN 4031582337419

Objednáací číslo 00833694



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

