

# ALPHA

3477PIO125P30-13

EAN 4031582305258



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

## 核心属性

产品名称	Alpha
外壳类型	带全锁的旋转脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	100 kg
静态载重	200 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	155 mm
总宽度	75 mm
总重量	1.191 kg

## 轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	实心橡胶, 不留痕, Shore A 63
轴承	滑动轴承
轴	用螺母拧紧
胎面颜色	银灰色 (RAL7001)
轮子颜色	石墨黑 (RAL9011)
侧盖	无螺纹护罩
直径	125 mm
胎面宽度	37 mm
轮体宽度	37 mm
胎面硬度 (A)	80 岸 A

## 支架

材料	钢板, 重型
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	蓝色钝化
偏移量	40 mm
旋转半径	123 mm
转向干涉	246 mm

## 固定件

固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	13 mm

# ALPHA

3477PIO125P30-13

EAN 4031582305258



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

