



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ○ ○
Шум от движение	● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ● ●
Устойчив на корозия	● ● ● ● ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Stylea
Тип	Завъртане на Колело със Спирачка
Стандартен	EN12528 – мебелни коледа
Товароносимост при 3 км/ч	50 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	100 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	77 mm
Обща ширина	54 mm
Общо тегло	0.13 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Полиамид
Форма Вилица	Вилка на две Колело
Въртящ се лагер	Щифт, завъртане
Цвят	Бял алуминий (подобен RAL9006)
Изместване	30 mm
Радиус на завъртане	87 mm
Интерференция при завъртане	174 mm
Диаметър на купол	20 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Ос	Навлязъл
Цвят Резба	Бял алуминий (подобен RAL9006)
Цвят на Колело	Бял алуминий (подобен RAL9006)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	75 mm
Ширина на Резба	8 mm
Диаметър на отворите Ос	0 mm
Дължина на центъра	0 mm
Ширина на тялото	8 mm
Твърдост на Резба (D)	65 Бръснач D

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт	10 mm

STYLEA

5925UOI075L51-10D20 ~9006/~9006/~9006

EAN 4031582311259

Номер на поръчката 00074620

Чертежи на продукта



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

