

## ZETA

4680TOO125P63

EAN 4031582307832  
Objednávací číslo 00804281

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Výkon role         | ● ● ● ○ ○ |
| Hluk pohybu        | ● ● ● ○ ○ |
| Úbytek             | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Název produktu              | Zeta                        |
| Typ krytu                   | Otočné Kolečko              |
| Standardní                  | EN12532 – Převážní vybavení |
| Nosnost 4 km/h              | 700 kg                      |
| Nosnost 6 km/h              | 560 kg                      |
| Statický Nosnost            | 1400 kg                     |
| Rozsah teploty (minimální)  | -30 °C                      |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C                       |
| Celková výška               | 164 mm                      |
| Celková šířka               | 96 mm                       |
| Celková hmotnost            | 2,573 kg                    |

## KOLO

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Materiál těla      | Polyamid, těžký        |
| Materiál běhounu   | Identické s tělem Kolo |
| Ložisko            | Ložisko                |
| Šroub              | Šroub s maticí         |
| Barva Kolo         | Přírodní bílá          |
| Ochranná krytka    | Bez pouzdra            |
| Průměr             | 125 mm                 |
| Šířka Běhoun       | 50 mm                  |
| Šířka těla         | 50 mm                  |
| Tvrdost Běhoun (D) | 75 Shore D             |

## UCHYCENÍ

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Materiál             | Ocelový plech, velmi těžký                 |
| Tvar Vidlice         | Široký, Vyztužené                          |
| Otočné ložisko       | Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové |
| Barva                | Pasivováno modrou                          |
| Offset               | 55 mm                                      |
| Radius otočení       | 117,5 mm                                   |
| Otočné rušení        | 235 mm                                     |
| Průměr otočné kamery | 96 mm                                      |

## MONTÁŽ

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Typ montáže                    | Obdélníková destička |
| Délka dlahy                    | 137 mm               |
| Šířka desky                    | 105 mm               |
| Délka otvoru dlahy (minimální) | 75 mm                |
| Délka otvoru dlahy (maximální) | 80 mm                |
| Šířka otvoru dlahy (minimální) | 75 mm                |
| Šířka otvoru dlahy (maximální) | 105 mm               |
| Průměr otvoru dlahy            | 11 mm                |

# ZETA

4680TOO125P63

EAN 4031582307832  
Objednáací číslo 00804281



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

