

# LEVINA

5377PJP100P51 7001/3000

EAN 4031582368994

Numéro de commande 00037524



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



## PERFORMANCE

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Nom du produit                         | Levina  |
| Émission de CO <sub>2</sub> (portée 3) | 2.27    |
| Capacité de charge à 3 km/h            | 100 kg  |
| Conducteur d'électricité               | no      |
| Inoxydable                             | no      |
| Capacité de charge statique            | 200 kg  |
| Plage de température (minimale)        | -10 °C  |
| Plage de température (maximale)        | 40 °C   |
| Hauteur                                | 141 mm  |
| Largeur totale                         | 59 mm   |
| Poids                                  | 0.55 kg |

## CHAPE

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Déport                  | 36 mm  |
| Rayon d'encombrement    | 98 mm  |
| Diamètre d'encombrement | 196 mm |
| Diamètre du dôme        | 59 mm  |

## ROUE

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Diamètre                 | 100 mm |
| Largeur du bandage       | 32 mm  |
| Largeur du corps de roue | 32 mm  |

## RACCORD

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Longueur de la platine                     | 95 mm |
| Largeur de la platine                      | 70 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 50 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 75 mm |
| Diamètre des trous de la platine           | 11 mm |



