



## ROUE


|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Diamètre                 | 150 mm |
| Largeur du bandage       | 50 mm  |
| Diamètre de l'alésage    | 25 mm  |
| Longueur de moyeu        | 60 mm  |
| Largeur du corps de roue | 50 mm  |

## PERFORMANCE

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Nom du produit                  | Novatech |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 650 kg   |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 520 kg   |
| Conducteur d'électricité        | no       |
| Inoxydable                      | no       |
| Capacité de charge statique     | 1300 kg  |
| Plage de température (minimale) | -10 °C   |
| Plage de température (maximale) | 60 °C    |
| Poids                           | 1.15 kg  |




# NOVATECH

ITP 150x50-Ø25 NL60

EAN 4031582319903

Numéro de commande 00804811



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.