

## LINEA LOW HEIGHT

5940UAP100P30-10 LH RAL7001

EAN 4031582373028

Номер заказа 00079953



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●●

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●●○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Linea low height
Тип корпуса	Поворотное Колесная опора
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	100 kg
Грузоподъемность статическая	200 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	40 °C
Общая высота	103 mm
Общая ширина	73 mm
Общий вес	0,44 kg

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Полиуретан, Инжекционный
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	100 mm
Ширина Протектор	20 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A
Подходит для	60_c_storage_temperature

## КРОНШТЕЙН

Материал	Полиамид
Форма Вилы	Кронштейн сдвоенного Колесо
Поворотный узел	Прецизионный шариковый подшипник
Офсет (Смещение)	32 mm
Радиус поворота	88 mm
Поворотное соединение	176 mm
Диаметр купола	41 mm

## ФИТИНГ

Тип фитинга	Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт	10 mm

Deutscher  
Конструктор  
ClubПремия  
Interzum  
AwardНаграда за  
Дизайн IF

# LINEA LOW HEIGHT

5940UAP100P30-10 LH RAL7001




EAN 4031582373028

Номер заказа 00079953



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ



Deutscher  
Konstruktor  
Club



Премия  
Interzum  
Award



Награда за  
Дизайн iF