

## ZETA

4681ITP125P63 SOFT CV

EAN 4031582337624

Broj porudžbine 00838059



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ○ ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ○ ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Zeta                             |
| Tip kućišta                    | Okreni Tocak sa usmerena kocnica |
| Standard                       | EN12532 - transportna oprema     |
| Nosivost na 4 km/h             | 400 kg                           |
| Nosivost na 6 km/h             | 320 kg                           |
| Statički Nosivost              | 800 kg                           |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C                           |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C                            |
| Sveukupna visina               | 164 mm                           |
| Ukupna širina                  | 96 mm                            |
| Ukupna težina                  | 2,909 kg                         |

## TOCAK

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Materijal za telo          | Aluminijum                   |
| materijal omotaca          | Poliuretana, liveno          |
| Nošenje                    | precizini kuglicni lezaj     |
| osovina                    | Završena sa navrtkom         |
| Boja Tocak                 | Saobraćajna siva A (RAL7042) |
| stitnici omotaca           | Bez stražara                 |
| Prečnik                    | 125 mm                       |
| Širina omotac              | 50 mm                        |
| Širina tela                | 50 mm                        |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 80 Šešelj A                  |

## KUCISTE

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Materijal       | Čelični list, veoma težak                 |
| oblik viljusk   | siroko, Ojacano                           |
| okretni lezaj   | Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci |
| Boja            | plavo cinkovano                           |
| ofset           | 55 mm                                     |
| okretni radijus | 117,5 mm                                  |
| Otpor okretanju | 235 mm                                    |
| Prečnik kupole  | 96 mm                                     |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja                    | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče                     | 137 mm            |
| Širina ploče                     | 105 mm            |
| Dužina otvora ploče (Minimalno)  | 75 mm             |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm             |
| Širina otvora ploče (Minimalno)  | 75 mm             |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 105 mm            |
| Prečnik otvora ploče             | 11 mm             |

# ZETA

4681ITP125P63 SOFT CV

EAN 4031582337624

Broj porudžbine 00838059



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

