

# AGILA CARE

2476YGO100R36-32S30 4XM6

EAN 4031582342260



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ○ ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Agila care
Tip	Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	80 kg
Električni provod	✓
Statički Nosivost	160 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	138 mm
Ukupna težina	0,838 kg

## TOCAK

Materijal za telo	polipropilen, električni provodnik
materijal omotaca	Termoplastična guma, električna provodljivost
Nošenje	klizni lezaj
stićnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	100 mm
Širina omotac	32 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A

## KUCISTE

Materijal	Čelični list, srednji
oblik viljuska	siroko
okretni lezaj	Dve lopte
ofset	38 mm
okretni radijus	88 mm
Otpor okretanju	176 mm

## PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	stablo sa bregasta rupa za trake profila, kratka Verzija
Prečnik sraf	32 mm
Dužina sraf	51 mm

INFORMACIJE O PROIZVODU

# AGILA CARE

2476YGO100R36-32S30 4XM6

EAN 4031582342260



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

---

