

DURATECH HEAT

BOG 100X35 HL45,5 ASM.

EAN 4031582347227

Номер заказа 00035370



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●○○○○

Исчезновение ●●●●●

Устойчивость к коррозии ●●●●●

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Duratech heat
Стандартный	EN12532 - Транспортное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	125 kg
Грузоподъемность статическая	250 kg
Диапазон температур (минимальный)	-40 °C
Диапазон температур (максимальный)	280 °C
Общий вес	0,3 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Пластик термореактивный, термостойкий
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Втулка сухого подшипника
Цвет Колесо	черный
Диаметр	100 mm
Ширина Протектор	35 mm
Диаметр отверстия Ось	8 mm
Длина хаба	45,5 mm
Ширина тела	35 mm
Твердость Протектор (D)	90 Береговая D

КРОНШТЕЙН

Нержавеющая сталь ✓

DURATECH HEAT

BOG 100X35 HL45,5 ASM.

EAN 4031582347227

Номер заказа 00035370



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

