

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ● |
| Rumore                     | ● ● ● ● ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Nome del prodotto                   | Footmaster     |
| Tipo                                | Ruota girevole |
| Portata a 3 km/h                    | 200 kg         |
| Elettricamente conduttivo           | No             |
| Inossidabile                        | No             |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -10 °C         |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 90 °C          |
| Altezza totale                      | 115 mm         |
| Larghezza complessiva               | 90 mm          |
| Peso complessivo                    | 3,06 kg        |

## SUPPORTO

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Disassamento              | 35 mm  |
| Raggio di piroettamento   | 75 mm  |
| Ingombro di piroettamento | 150 mm |
| Diametro cuffia superiore | 72 mm  |

## RUOTA

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Materiale del battistrada | Doppia flangia con piste |
| Cuscinetto                | Mozzo non lavorato       |
| Diametro                  | 75 mm                    |
| Larghezza battistrada     | 23 mm                    |
| Larghezza corpo           | 23 mm                    |

## FISSAGGIO

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Lunghezza della piastra          | 100 mm  |
| Larghezza della piastra          | 100 mm  |
| Lunghezza foro piastra (minima)  | 78 mm   |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 64 mm   |
| Larghezza foro piastra (minima)  | 78 mm   |
| Larghezza foro piastra (massima) | 64 mm   |
| Diametro del foro della piastra  | 10,5 mm |

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

