

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ●
Rumore	● ● ● ● ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Footmaster
Tipo	Ruota girevole
Portata a 3 km/h	200 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	90 °C
Altezza totale	115 mm
Larghezza complessiva	90 mm
Peso complessivo	3,06 kg

SUPPORTO

Disassamento	35 mm
Raggio di piroettamento	75 mm
Ingombro di piroettamento	150 mm
Diametro cuffia superiore	72 mm

RUOTA

Materiale del battistrada	Doppia flangia con piste
Cuscinetto	Mozzo non lavorato
Diametro	75 mm
Larghezza battistrada	23 mm
Larghezza corpo	23 mm

FISSAGGIO

Lunghezza della piastra	100 mm
Larghezza della piastra	100 mm
Lunghezza foro piastra (minima)	78 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	64 mm
Larghezza foro piastra (minima)	78 mm
Larghezza foro piastra (massima)	64 mm
Diametro del foro della piastra	10,5 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

