

STELO

S70-10X10 / 8

EAN 4031582321869



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Resistenza alla corrosione ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Stelo
Tipo	Accessorio
Portata a 3 km/h	40 kg
Portata statica	80 kg
Altezza totale	6 mm
Peso complessivo	0,02 kg

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Perno filettato con Collare esagonale, superiore
Diametro perno	10 mm
Lunghezza perno	10 mm