

# COMPACTA

2198UOI045P60-67x24

EAN 4031582030075



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Nazwa produktu                 | Compacta                |
| Typ                            | Kółko stałe             |
| Standardowy                    | EN12528 – Kółka meblowe |
| Nośność przy 3 km/h            | 40 kg                   |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Nie                     |
| Nierdzewne                     | Nie                     |
| Nośność statyczne              | 80 kg                   |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -25 °C                  |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C                   |
| Wysokość całkowita             | 48,5 mm                 |
| Szerokość całkowita            | 20 mm                   |
| Waga całkowita                 | 0,06 kg                 |

## OBUDOWA

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Materiał obudowy | Arkusz stalowy, średni  |
| Kształt Widelec  | Kątowny                 |
| Kolor            | pasywowany na niebiesko |
| Średnica kopuły  | 20 mm                   |

## KOŁO

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Materiał ciała       | Poliamid                                   |
| Materiał bieżni      | Identyczny z korpusem Koło                 |
| Łożysko              | Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa |
| Oś                   | Nitowane                                   |
| Kolor Koło           | Czarny grafitowy (RAL9011)                 |
| Oslony gwintu        | Bez osłony gwintu                          |
| Średnica             | 45 mm                                      |
| Szerokość Bieżnia    | 18 mm                                      |
| Szerokość korpusu    | 18 mm                                      |
| Twardość Bieżnia (D) | 75 Shore D                                 |

## MOCOWANIE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Typ mocowania                          | Płytką prostokątną |
| Długość płytki                         | 67 mm              |
| Szerokość płytki                       | 24 mm              |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 54 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 54 mm              |
| Średnica otworu płytki                 | 5,3 mm             |

# COMPACTA

2198UOI045P60-67x24

EAN 4031582030075

Numer zamówienia 00021141  
Rysunki produktu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

