

LINEA LIGHT

5925PJI065S70-10x15/10 scan

EAN 4031582420562



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Rayon d'encombrement	67 mm
Diamètre d'encombrement	134 mm
Diamètre du dôme	23 mm
Diamètre du filetage	0 mm

ROUE

Diamètre	65 mm
Largeur du bandage	13.9 mm

RACCORD

Diamètre de la tige	10 mm
Longueur de la tige	15 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Linea light
Capacité de charge à 3 km/h	25 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	50 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	68 mm
Largeur totale	46 mm
Poids	0.13 kg



LINEA LIGHT

5925PJI065S70-10x15/10 scan

EAN 4031582420562



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

