INFORMACIJE O PROIZVODU

LEVINA

5377PJP100P51 7001/3000

EAN 4031582368994

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	●●●○○
Buka u pokretu	●●●●○
Ishrana	●●●○○
otpornost na rdju	●●●●○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Levina
Emisija CO2 (obuhvat 3)	2.27
Tip	Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	100 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	40 °C
Sveukupna visina	141 mm
Ukupna širina	59 mm
Ukupna težina	0.55 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	poliamid
oblik viljuska	Slim
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	Srebrna siva (RAL7001)
ofset	36 mm
okretni radijus	98 mm
Otpor okretanju	196 mm
Prečnik kupole	59 mm

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Termoplastična guma
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak	Srebrna siva (RAL7001)
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	100 mm
Širina omotac	32 mm
Širina tela	32 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	95 mm
Širina ploče	70 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	50 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	75 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

Univerzalna nagrada Dizajn

Deutscher dizajner Club

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LEVINA


5377PJP100P51 7001/3000


EAN 4031582368994


Broj porudžbine 00037524

Crteži proizvoda









Univerzalna nagrada Dizajn

Deutscher dizajner Club

© Copyright 2026 TENTE International GmbH