

# ALPHA STAINLESS

8477UFD125P30-11

EAN 4031582370195



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |             |
|------|-------------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ● ● ● |
| 损耗   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ● ● ● |

## 核心属性

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 产品名称       | Alpha stainless |
| 外壳类型       | 带全锁的旋转脚轮        |
| 标准         | EN12532 - 运输器械  |
| 4 公里/小时的载重 | 150 kg          |
| 导电         | 否               |
| 不锈         | 是               |
| 静态载重       | 300 kg          |
| 温度范围（最低）   | -20 °C          |
| 最高温度范围     | 80 °C           |
| 总高         | 155 mm          |
| 总重量        | 1.17 kg         |

## 支架

|      |        |
|------|--------|
| 外壳材料 | 不锈钢，重型 |
| 支架形状 | 宽      |
| 旋转轴承 | 两个钢珠滚道 |
| 颜色   | 不锈钢    |
| 偏移量  | 40 mm  |
| 转向干涉 | 242 mm |

## 轮子

|                |            |
|----------------|------------|
| Tread hardness | 柔软         |
| 轮体材料           | 聚酰胺        |
| 胎面材料           | 弹性轮胎，无痕，硫化 |
| 轴承             | 滚柱轴承，不锈钢   |
| 轴              | 用螺母拧紧      |
| 直径             | 125 mm     |
| 胎面宽度           | 40 mm      |
| 胎面硬度（A）        | 64 岸 A     |

## 固定件

|       |       |
|-------|-------|
| 固定件类型 | 螺栓孔   |
| 螺栓孔直径 | 11 mm |

# ALPHA STAINLESS

8477UFD125P30-11

EAN 4031582370195

订单号 00038946  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

