

LEVINA

5371PJP150P30-13 7001/6032

EAN 4031582355055
 订单号 00036347



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●●○

核心属性

产品名称	Levina
外壳类型	带方向锁的旋转脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
静态载重	200 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
最高温度范围	40 ° C
总高	190 mm
总宽度	59 mm
总重量	0.683 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	银灰色 (RAL7001)
侧盖	带螺纹防护装置
直径	150 mm
胎面宽度	32 mm
轮体宽度	32 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

支架

材料	聚酰胺
支架形状	修身
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	银灰色 (RAL7001)
偏移量	38 mm
旋转半径	120 mm
转向干涉	240 mm
圆顶直径	59 mm

固定件

固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	13 mm



通用设计奖



德国设计师俱乐部 (DDC)

产品信息

LEVINA

5371PJP150P30-13 7001/6032

EAN 4031582355055
订单号 00036347



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸



通用设计奖



德国设计师俱乐部 (DDC)