

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495225

Номер на поръчката 00800107



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ○ ○ ○ ○ ○

Шум от движение ○ ○ ○ ○ ○

Привличане ○ ○ ○ ○ ○

Устойчив на корозия ○ ○ ○ ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта Footmaster

Тип Въртящ се Колело

Товароносимост при 3 км/ч 630 kg

Температурен диапазон (минимален) -10 °C

Температурен диапазон (максимален) 90 °C

Обща височина 200 mm

Обща ширина 160 mm

Общо тегло 17,54 kg

КОЛЕЛО

Лагер	Необорудван център
Диаметър	150 mm
Ширина на Резба	40 mm
Ширина на тялото	40 mm

ВИЛКА

Изместване	37 mm
Радиус на завъртане	122 mm
Интерференция при завъртане	244 mm
Диаметър на купол	145 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Дължина на плаката	145 mm
Ширина на плаката	145 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	120 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	120 mm
Диаметър на отвора на плаката	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495225

Номер на поръчката 00800107



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

