



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	弹性轮胎，无痕，硫化
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	100 mm
胎面宽度	34 mm
轴孔直径	8.3 mm
中心长度	45 mm
胎面硬度 (A)	63 岸 A

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ●
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Elastech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	160 kg
静态载重	320 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	80 ° C
总重量	0.294 kg

ELASTECH

UFP100X34-Ø8

EAN 4031582338690
订单号 00031810



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

