

ALPHA

8476UFX160P67 OH200 BRAKE-ASM

EAN 4031582380545

Número de comanda 00064659



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ● ○

El soroll del moviment ● ● ● ● ●

Atràcia ● ● ● ○ ○

Resistència a a la corrosió ● ● ● ● ●

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Alpha
Tipus de carcassa	Rueda giratoria con central, Freno total
Tracidad de carga a 4 km/h	250 kg
Tracidad de carga estàtica	500 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Alçada total	200 mm
Àmplia general	99 mm
Pes total	1,877 kg

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
El Bearing	Rodament de boles de precisió, Segellat
Eix	Estirada de nou
Roda de color	Verd de plata (RAL7001)
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	160 mm
Banda de rodadura ample	46 mm
Corporació ample	46 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	63 Shore A

SUPORT

Material	Inoxidable, pesat
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Color	Inoxidable
Desplaçament	55 mm
Scio de giro	143,5 mm
Sterferencia de giro	287 mm
Dome Dictel	96 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa amb tancament central
Placa llarga	176 mm
Placa ampla	112 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	77,5 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	105 mm
Placa de diàmetre	13 mm

ALPHA

8476UFX160P67 OH200 BRAKE-ASM

EAN 4031582380545

Número de comanda 00064659



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

