

GALEA

5077YGH125R05-22X40 7001/7042 screwed

EAN 4031582354287



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ● ○ ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ● ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Galea
Tip	Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	100 kg
Conductiv electric	Da
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	200 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	162 mm
Lățime totală	65 mm
Greutate totală	0,66 kg

FURCA

Materialul de construcție	Poliamidă
Formă Furcă	Închis
Rulment pivotant	Două curse de mingi
Culoare	Gri argintiu (RAL7001)
Offset	40 mm
Raza de pivotare	135 mm
Interferență pivotantă	270 mm
Diametru cupolă	59 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă, conductiv electric
Material al benzii de rulare	Cauciuc termoplastic, conductiv electric
Lagăr	Rulment simplu
Benză de rulare	30 mm
Roată	Gri trafic A (RAL7042)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	125 mm
Diametrul găurii Axă	0 mm
Lungime butuc	0 mm
Lățimea corpului	30 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	90 Pe malul A

RACORD

Tip ajustare	Tijă solidă, rotundă
Diametru Șurub	22 mm
Lungime Șurub	40 mm

Product Drawings

