

# ELASTECH HEAT

IDP100x30-8 HL50

EAN 4031582460667



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ● ● |
| 움직임 소음 | ● ● ○ ○ ○ |
| 내마모성   | ● ● ● ○ ○ |
| 부식방지   | ● ● ○ ○ ○ |

## 핵심 속성

|                |               |
|----------------|---------------|
| 제품명            | Elastech heat |
| 하우징 유형         | 휠             |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 200 kg        |
| 전기 전도성         | 아니요           |
| 스테인리스          | 아니요           |
| 정지 중 하중용량      | 400 kg        |
| 온도 범위(최소)      | -30 °C        |
| 온도 범위(최대)      | 280 °C        |
| 전체 체중          | 0.29 kg       |

## 휠

|            |            |
|------------|------------|
| 차체 재질      | 알루미늄       |
| 트레드 재질     | 댐핑, 내열성    |
| 베어링        | 정밀 볼 베어링   |
| 스레드 가드     | 스레드가드 없음   |
| 직경         | 100 mm     |
| 트레드 폭      | 30 mm      |
| 차축 홀 직경    | 8 mm       |
| 허브 길이      | 50 mm      |
| 트레드의 경도(A) | 80 Shore A |