

## ALPHA

3478UAR100P62

EAN 4031582306835

Номер на поръчката 00029597



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта                    | Alpha                            |
| Тип корпус                         | Фиксиран Колело                  |
| Стандартен                         | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 150 kg                           |
| Статичен Товароносимост            | 300 kg                           |
| Температурен диапазон (минимален)  | -25 °C                           |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C                            |
| Обща височина                      | 128 mm                           |
| Обща ширина                        | 85 mm                            |
| Общо тегло                         | 0,437 kg                         |

## КОЛЕЛО

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Материал на тялото    | Полиамид                          |
| Материал на реазбата  | Полиуретан, екструдирано          |
| Лагер                 | Ролков лагер                      |
| Ос                    | Завинтен с гайка                  |
| Цвят на Колело        | Сребърно сиво (RAL7001)           |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 100 mm                            |
| Ширина на Резба       | 32 mm                             |
| Ширина на тялото      | 32 mm                             |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач A                      |
| Твърдост на Резба (D) | 42 Бръснач D                      |

## ВИЛКА

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Материал     | Стоманен лист, тежък |
| Форма Вилица | Обхват               |
| Цвят         | Синьо покритие       |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Тип на фитинга                            | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката                        | 103 mm            |
| Ширина на плаката                         | 85 mm             |
| Дължина на отвора на плаката (минимална)  | 77 mm             |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 60 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (минимална)   | 77 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (максимална)  | 80 mm             |
| Диаметър на отвора на плаката             | 9 mm              |

# ALPHA

3478UAR100P62

EAN 4031582306835

Номер на поръчката 00029597



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

